

## CRIMPER 6 Z



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

### Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Обжимной инструмент для контактов, 0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Трапецидальный обжим
Заказ №	<a href="#">9040530000</a>
Тип	CRIMPER 6 Z
GTIN (EAN)	4008190461102
Кол.	1 Штука

CRIMPER 6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	30 mm
Высота	78 mm
Ширина	200 mm
Масса нетто	377.61 g

Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота (в дюймах)	3.0709 inch
Ширина (в дюймах)	7.874 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для обжима наконечников 0,5-6 mm <sup>2</sup>	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	--------------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Вид/профиль обжима	Трапециoidalный обжим
Профиль обжима 5	6 mm <sup>2</sup>		

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		