Справочный листок технических данных

CRIMPER 6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее
• Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
• Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm², 6mm², Трапецеидальный обжим
Заказ №	9040530000
Тип	CRIMPER 6 Z
GTIN (EAN)	4008190461102
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

CRIMPER 6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота	78 mm	Высота (в дюймах)	3.0709 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	377.61 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для обжима наконечников 0,5-6 мм²	Исполнение	механическая, без сменных вставок

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 mm²	Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим
Профиль обжима 5	6 mm²		

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		