

CRIMPER 16 Z



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент для обжима наконечников, 6mm ² , 16mm ² , Трапецеидальный обжим
Заказ №	9040540000
Тип	CRIMPER 16 Z
GTIN (EAN)	4008 19046 1447
Кол.	1 Штука

CRIMPER 16 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота	78 mm	Высота (в дюймах)	3.0709 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Длина	200 mm	Длина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	373.61 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для обжима наконечников 6-16 мм ²	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 6
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 10	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	16 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Привод	механический	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	16 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	6 mm ²	Вид/профиль обжима	Трапецидальный обжим

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		