

UNIVERSAL CUTTER



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

Версия	Diagonal-cutting pliers
Заказ №	9041470000
Тип	UNIVERSAL CUTTER
GTIN (EAN)	4008190397777
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Этот артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-02-28T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	KSE 160

UNIVERSAL CUTTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	160 mm
Длина	160 mm
Масса нетто	216 g

Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Длина (в дюймах)	6.2992 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Технические данные

Исполнение	механическая, для управления одной рукой
------------	---

Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	2.3 mm
Твердость лезвия	62 HRC
Общая длина	160 mm

Диаметр провода, макс. (МН)	3 mm
С изоляцией для защиты, 1000 В	Нет

Классификации

ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECLASS 15.0	21-04-47-01

ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 14.0	21-04-47-01