

SLICER 2K



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума. Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

Основные данные для заказа

Версия	Cutting blade
Заказ №	9041600000
Тип	SLICER 2K
GTIN (EAN)	4008190335519
Кол.	1 Штука

SLICER 2K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота	37 mm	Высота (в дюймах)	1.4567 inch
Ширина	110 mm	Ширина (в дюймах)	4.3307 inch
Масса нетто	159 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4ddb6ebcae 14 1

Технические данные

Описание артикула	Кабельный нож	Исполнение	механическая, для управления одной рукой
-------------------	---------------	------------	--

Классификации

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		