Справочный листок технических дан-

STRIPSY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изоляцией

Основные данные для заказа

| Версия | Sheathing strippers |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Заказ № | 9042000000 |
| Тип | STRIPSY |
| GTIN (EAN) | 4008190337834 |
| Кол. | 1 Штука |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
| Доступно до | 2026-02-28T00:00:00+01:00 |
| | дукт <u>АМ 12</u> |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| Глубина | 10 mm | Глубина (дюймов) | 0.3937 inch |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Высота | 46 mm | Высота (в дюймах) | 1.811 inch |
| Ширина | 97 mm | Ширина (в дюймах) | 3.8189 inch |
| Масса нетто | 47.52 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Технические данные

| Описание артикула | Инструмент для удаления | |
|-------------------|-------------------------|--|
| | оболочки и резки кабеля | |
| | данных | |

Инструменты для снятия изоляции

| Тип кабеля | Кабель для передачи данных UTP и STP | Медный кабель - гибкий, макс. | 4 mm ² |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Диаметр провода, макс. | 12.5 mm | Диаметр провода, мин. | 0.5 mm |
| Глубина резки | регулируется | UTP и STP, данные по кабелю, диаметр, макс. | 8 mm |
| Зона снятия изоляции AWG, макс. | 11 AWG | Зона снятия изоляции AWG, мин. | 20 AWG |
| Зона снятия изоляции, мин. | 0.08 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 122 mm ² |
| Поперечное сечение соединительно провода, мин. | ro 1 mm² | | |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC000163 | ETIM 7.0 | EC000163 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000163 | ETIM 9.0 | EC000163 |
| ETIM 10.0 | EC000163 | ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |
| | | | |

Статус каталога / Изображения