



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изоляцией

Основные данные для заказа

Версия	Sheathing strippers
Заказ №	9042000000
Тип	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008190337834
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Этот артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-02-28T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	AM 12



STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	46 mm	Высота (в дюймах)	1.811 inch
Ширина	97 mm	Ширина (в дюймах)	3.8189 inch
Масса нетто	47.52 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для удаления оболочки и резки кабеля данных
-------------------	--

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Кабель для передачи данных UTP и STP	Медный кабель - гибкий, макс.	4 mm ²
Диаметр провода, макс.	12.5 mm	Диаметр провода, мин.	0.5 mm
Глубина резки	регулируется	UTP и STP, данные по кабелю, диаметр, макс.	8 mm
Зона снятия изоляции AWG, макс.	11 AWG	Зона снятия изоляции AWG, мин.	20 AWG
Зона снятия изоляции, мин.	0.08 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	122 mm ²

Поперечное сечение соединительного 1 mm²
проводка, мин.

Классификации

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		