

## STRIPSY



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изо-  
ляцией

### Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для снятия изоляции
Заказ №	<a href="#">9042000000</a>
Тип	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008 190337834
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2026-02-28T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	<a href="#">AM 12</a>

**STRIPSY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	46 mm	Высота (в дюймах)	1.811 inch
Ширина	97 mm	Ширина (в дюймах)	3.8189 inch
Масса нетто	47.52 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Технические данные**

Описание артикула	Инструмент для удаления оболочки и резки кабеля данных
-------------------	--

**Инструменты для снятия изоляции**

Тип кабеля	Кабель для передачи данных UTP и STP	Медный кабель - гибкий, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Диаметр провода, макс.	12.5 mm	Диаметр провода, мин.	0.5 mm
Глубина резки	регулируется	UTP и STP, данные по кабелю, диаметр, макс.	8 mm
Зона снятия изоляции AWG, макс.	11 AWG	Зона снятия изоляции AWG, мин.	20 AWG
Зона снятия изоляции, мин.	0.08 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	122 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1 mm <sup>2</sup>		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		