

## KBZ 180

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

### Основные данные для заказа

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Версия     | Pliers                     |
| Заказ №    | <a href="#">9046290000</a> |
| Тип        | KBZ 180                    |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |
| Кол.       | 1 Штука                    |

## KBZ 180

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Ширина      | 180 mm  | Ширина (в дюймах) | 7.0866 inch |
| Масса нетто | 266.8 g |                   |             |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто                         |
| REACH SVHC                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                        | 3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b |

### Технические данные

|                   |  |
|-------------------|--|
| Описание артикула | Пассатижи длиной 180 мм, изоляция согласно VDE |
|-------------------|--|

### Клещи

|                            |        |                                |        |
|----------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Диаметр провода, макс. (Н) | 2.5 mm | Диаметр провода, макс. (МН)    | 2.8 mm |
| Твердость лезвия           | 60 HRC | С изоляцией для защиты, 1000 В | Да     |
| Общая длина                | 180 mm |                                |        |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000836    | ETIM 9.0    | EC000836    |
| ETIM 10.0   | EC000836    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-09 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-09 |             |             |

**KBZ 180**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

