

**KBZ 200**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

**Основные данные для заказа**

Версия	Pliers
Заказ №	<a href="#">9046300000</a>
Тип	KBZ 200
GTIN (EAN)	4032248356492
Кол.	1 Штука

## KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



### Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	330 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

### Технические данные

Описание артикула	Пассатижи длиной 200 мм, изоляция согласно VDE
-------------------	--

### Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	2.5 mm	Диаметр провода, макс. (МН)	3 mm
Твердость лезвия	60 HRC	С изоляцией для защиты, 1000 В	Да
Длина губок	40 mm	Общая длина	200 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

**KBZ 200**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

