

SE HD 140**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| Версия | Diagonal-cutting pliers |
| Заказ № | 9046310000 |
| Тип | SE HD 140 |
| GTIN (EAN) | 4032248357611 |
| Кол. | 1 Штука |

SE HD 140

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Ширина | 140 mm | Ширина (в дюймах) | 5.5118 inch |
| Длина | 140 mm | Длина (в дюймах) | 5.5118 inch |
| Масса нетто | 180.1 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Технические данные

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------|--|
| Описание артикула | Изолированные бокорезы длиной 140 мм | Исполнение | механическая, для управления одной рукой |
|-------------------|--------------------------------------|------------|--|

Клеци

| | | | |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|
| Диаметр провода, макс. (Н) | 2 mm | Диаметр провода, макс. (МН) | 2.8 mm |
| Диаметр провода, макс. (Р) | 1.4 mm | Твердость лезвия | 62 HRC |
| С изоляцией для защиты, 1000 В | Да | Форма (кусачки-бокорезы) | Стандартный |
| Общая длина | 140 mm | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000142 | ETIM 9.0 | EC000142 |
| ETIM 10.0 | EC000142 | ECLASS 14.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-47-01 | | |

