

**SE HD 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

**Основные данные для заказа**

Версия	Diagonal-cutting pliers
Заказ №	<a href="#">9046320000</a>
Тип	SE HD 160
GTIN (EAN)	4032248357628
Кол.	1 Штука

## SE HD 160

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



## Размеры и массы

Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Длина	160 mm	Длина (в дюймах)	6.2992 inch
Масса нетто	213 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Технические данные

Описание артикула	Силовые кусачки-бокоре­зы длиной 160 мм, изоляция согласно VDE	Исполнение	механическая, для управления одной рукой
-------------------	--	------------	--

## Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	2.3 mm	Диаметр провода, макс. (МН)	3 mm
Диаметр провода, макс. (Р)	1.6 mm	Твердость лезвия	62 HRC
С изоляцией для защиты, 1000 В	Да	Форма (кусачки-бокоре­зы)	Стандартный
Общая длина	160 mm		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		