Справочный листок технических дан-

SE HD 180



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

Версия	Diagonal-cutting pliers	
Заказ №	9046330000	
Тип	SE HD 180	
GTIN (EAN)	4032248357635	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных

SE HD 180



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Ширина	180 mm	Ширина (в дюймах)	7.0866 inch
Длина	180 mm	Длина (в дюймах)	7.0866 inch
Масса нетто	194 a		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Бокорезы длиной 180 мм, изоляция согласно VDE	Исполнение	механическая, для управления одной рукой

Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	3 mm	Диаметр провода, макс. (МН)	3.8 mm
Диаметр провода, макс. (Р)	1.8 mm	Твердость лезвия	62 HRC
С изоляцией для защиты, 1000 В	Да	Форма (кусачки-бокорезы)	Стандартный
Общая длина	180 mm		

Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Статус каталога / Изображения