

**SE TOP**



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

**Основные данные для заказа**

Версия	Diagonal-cutting pliers
Заказ №	<a href="#">9046340000</a>
Тип	SE TOP
GTIN (EAN)	4032248357642
Кол.	1 Штука

**SE TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



### Размеры и массы

Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Длина	160 mm	Длина (в дюймах)	6.2992 inch
Масса нетто	214 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Технические данные

Описание артикула	Бокорезы длиной 145 мм, изоляция согласно VDE	Исполнение	механическая, для управления одной рукой
-------------------	---	------------	--

### Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	2.5 mm	Диаметр провода, макс. (МН)	3.5 mm
Диаметр провода, макс. (Р)	2 mm	Твердость лезвия	64 HRC
С изоляцией для защиты, 1000 В	Да	Форма (кусачки-бокорезы)	Силовые кусачки-бокорезы
Общая длина	160 mm		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		