



до 1000 В (AC) и 1500 В (DC)
защитная изоляция согласно IEC 900, DIN EN 60900

- Штамповка из высококачественной специальной инструментальной стали
- Безопасные рукоятки с эргономичным, предотвращающим проскальзывание покрытием TPE-VDE
- Из ударопрочного, холода- и теплостойкого, трудно-воспламеняющегося, не содержащего кадмия термопластичного эластомера (TPE)
- Эластичная зона захвата и твердый стержень
- Отполированная до блеска поверхность
- Защита от коррозии посредством гальванического покрытия (никель-хром)

Основные данные для заказа

Версия	Pliers
Заказ №	9046350000
Тип	FZ 160
GTIN (EAN)	4032248357659
Кол.	1 Штука



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Масса нетто	138 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d9bd26a-0541-4f7a-a0ff-4f1cb017242d

Технические данные

Описание артикула	Плоскогубцы с длинным зевом, изоляция согласно VDE
-------------------	--

Клещи

С изоляцией для защиты, 1000 В	Да	Длина губок	45 mm
Общая длина	160 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000833	ETIM 9.0	EC000833
ETIM 10.0	EC000833	ECLASS 14.0	21-04-38-17
ECLASS 15.0	21-04-38-17		

Изображения

