Справочный листок технических дан-

RZ 160



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





до 1000 В (АС) и 1500 В (DC)

защитная изоляция согласно IEC 900, DIN EN 60900

- Штамповка из высококачественной специальной инструментальной стали
- Безопасные рукоятки с эргономичным, предотвращающим проскальзывание покрытием TPE-VDE
- Из ударопрочного, холодо- и теплостойкого, трудновоспламеняющегося, не содержащего кадмия термопластичного эластомера (TPE)
- Эластичная зона захвата и твердый стержень
- Отполированная до блеска поверхность
- Защита от коррозии посредством гальванического покрытия (никель-хром)

Основные данные для заказа

Версия	Pliers
Заказ №	<u>9046360000</u>
Тип	RZ 160
GTIN (EAN)	4032248357666
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных



RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Масса нетто	120 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Круглогубцы с длинным
	зевом, изоляция согласно
	VDE

Клещи

С изоляцией для защиты, 1000 В	Да	Длина губок	45 mm
Обшая длина	160 mm		

Классификации

ETIM 6.0	EC000834	ETIM 7.0	EC000834
ETIM 8.0	EC000834	ETIM 9.0	EC000834
ETIM 10.0	EC000834	ECLASS 11.0	21-04-38-21
ECLASS 12.0	21-04-38-21	ECLASS 13.0	21-04-38-21
ECLASS 14.0	21-04-38-21	ECLASS 15.0	21-04-38-21