

Справочный листок технических данных

RZ 160

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- до 1000 В (AC) и 1500 В (DC)
защитная изоляция согласно IEC 900, DIN EN 60900
- Штамповка из высококачественной специальной инструментальной стали
 - Безопасные рукоятки с эргономичным, предотвращающим проскальзывание покрытием TPE-VDE
 - Из ударопрочного, холода- и теплостойкого, трудновоспламеняющегося, не содержащего кадмия термопластичного эластомера (TPE)
 - Эластичная зона захвата и твердый стержень
 - Отполированная до блеска поверхность
 - Защита от коррозии посредством гальванического покрытия (никель-хром)

Основные данные для заказа

Версия	Pliers
Заказ №	9046360000
Тип	RZ 160
GTIN (EAN)	4032248357666
Кол.	1 Штука



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Масса нетто	120 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Круглогубцы с длинным зевом, изоляция согласно VDE
-------------------	--

Клещи

С изоляцией для защиты, 1000 В	Да	Длина губок	45 mm
Общая длина	160 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000834	ETIM 9.0	EC000834
ETIM 10.0	EC000834	ECLASS 14.0	21-04-38-21
ECLASS 15.0	21-04-38-21		