

## RZ 160



до 1000 В (AC) и 1500 В (DC)

защитная изоляция согласно IEC 900, DIN EN 60900

- Штамповка из высококачественной специальной инструментальной стали
- Безопасные рукоятки с эргономичным, предотвращающим проскальзывание покрытием TPE-VDE
- Из ударопрочного, холодо- и теплостойкого, трудно-воспламеняющегося, не содержащего кадмия термопластичного эластомера (TPE)
- Эластичная зона захвата и твердый стержень
- Отполированная до блеска поверхность
- Защита от коррозии посредством гальванического покрытия (никель-хром)

### Основные данные для заказа

Версия	Pliers
Заказ №	<a href="#">9046360000</a>
Тип	RZ 160
GTIN (EAN)	4032248357666
Кол.	1 Штука

## RZ 160

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



### Размеры и массы

Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Масса нетто	120 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Технические данные

Описание артикула	Круглогубцы с длинным зевом, изоляция согласно VDE
-------------------	--

### Клещи

С изоляцией для защиты, 1000 В	Да	Длина губок	45 mm
Общая длина	160 mm		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000834	ETIM 9.0	EC000834
ETIM 10.0	EC000834	ECLASS 14.0	21-04-38-21
ECLASS 15.0	21-04-38-21		