Справочный листок технических дан-

FRZ SG 200



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации





Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

| Версия | Pliers |
|------------|-------------------|
| Заказ № | <u>9046400000</u> |
| Тип | FRZ SG 200 |
| GTIN (EAN) | 4032248357710 |
| Кол. | 1 Штука |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

| Ширина | 200 mm | Ширина (в дюймах) | 7.874 inch |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Масса нетто | 157.52 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb |

Технические данные

| Описание артикула | Изогнутые кусачки |
|-------------------|-------------------------|
| | с режущей кромкой |
| | длиной 200 мм, изоляция |
| | согласно VDE |

Клещи

| Диаметр провода, макс. (Н) | 1.8 mm | Диаметр провода, макс. (МН) | 2.8 mm |
|---|--------|--------------------------------|--------|
| Твердость лезвия | 60 HRC | С изоляцией для защиты, 1000 В | Да |
| Форма (плоскогубцы для телефонного гнутая кабеля) | | Общая длина | 200 mm |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC000835 | ETIM 7.0 | EC000835 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000835 | ETIM 9.0 | EC000835 |
| ETIM 10.0 | EC000835 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-16 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-16 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-16 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-38-16 | ECLASS 15.0 | 21-04-38-16 |

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

FRZ SG 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

