



### Подобно иллюстрации



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

### Основные данные для заказа

Версия	Pliers
Заказ №	<a href="#">9046400000</a>
Тип	FRZ SG 200
GTIN (EAN)	4032248357710
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных

## FRZ SG 200

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



### Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	157.52 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

### Технические данные

Описание артикула	Изогнутые кусачки с режущей кромкой длиной 200 мм, изоляция согласно VDE
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

### Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	1.8 mm	Диаметр провода, макс. (МН)	2.8 mm
Твердость лезвия	60 HRC	С изоляцией для защиты, 1000 В	Да
Форма (плоскогубцы для телефонного гнутоя кабеля)		Общая длина	200 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		

**Изображения**

