

FRZ SG 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

Версия	Pliers
Заказ №	9046400000
Тип	FRZ SG 200
GTIN (EAN)	4032248357710
Кол.	1 Штука

FRZ SG 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	157.52 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

Технические данные

Описание артикула	Изогнутые кусачки с режущей кромкой длиной 200 мм, изоляция согласно VDE
-------------------	--

Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	1.8 mm	Диаметр провода, макс. (МН)	2.8 mm
Твердость лезвия	60 HRC	С изоляцией для защиты, 1000 В	Да
Форма (плоскогубцы для телефонного кабеля)	гнутая	Общая длина	200 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		

Изображения

