

KBZI 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

Версия	Pliers
Заказ №	9046430000
Тип	KBZI 200
GTIN (EAN)	4032248357765
Кол.	1 Штука

KBZI 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	318 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

Технические данные

Описание артикула	Пассатижи для областей применения с повышенными требованиями, изоляция согласно VDE
-------------------	---

Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	2.7 mm	Диаметр провода, макс. (МН)	3.8 mm
Диаметр провода, макс. (Р)	2.3 mm	Твердость лезвия	64 HRC
С изоляцией для защиты, 1000 В	Да	Длина губок	40 mm
Общая длина	200 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

Изображения

