Справочный листок технических данных

LIR 1,5M5 V




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
Заказ №	9200100000
Тип	LIR 1,5M5 V
GTIN (EAN)	4032248409860
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	5.9 mm	Глубина (дюймов)	0.2323 inch
Ширина	22.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.8898 inch
Масса нетто	0.6 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный кольцевой
	наконечник с изоляцией
	1.5 MM ² / M5

Соединители

Поперечное сечение соединительного 1.5 mm ² провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 0.5 mm² провода, мин.	
Поперечное сечение соединяемого провода	1.5 mm ²	Изоляция	ПВХ, имеется
Размеры (болты)	M 5	Размеры	M 5
Материал / пластик	PVC	 Идентификационный цвет	красный
Плотность соединения (S1)	0.75 mm		18.3 mm
Внутренний диаметр (d1)	5.3 mm	 Длина пластиковой манжеты (b)	11.3 mm
Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 mm	———— Наружный диаметр (d)	8 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

LIR 1,5M5 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

	onoshsio Humsio Him outdou		
Тип	HTI 15	Версия	
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под	
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной	
Кол.	1 ST	обжим	
Тип	CTI 6	Версия	
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим	
Кол.	1 ST		
Тип	CTI 6 G	Версия	
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под	
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный	
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим	

Статус каталога / Изображения