

## LIR 2,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">9200170000</a>
Тип	LIR 2,5M4 V
GTIN (EAN)	4032248409792
Кол.	100 Штука

## LIR 2,5M4 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	6.2 mm	Глубина (дюймов)	0.2441 inch
Ширина	22.4 mm	Ширина (в дюймах)	0.8819 inch
Масса нетто	0.8 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Кабельный кольцевой наконечник с изоляцией 2,5 мм <sup>2</sup> / M4
-------------------	---

### Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm <sup>2</sup>	Изоляция	ПВХ, имеется
Размеры (болты)	M 4	Размеры	M 4
Материал / пластик	PVC	Идентификационный цвет	синий
Плотность соединения (S1)	0.8 mm	Длина соединения (l)	19.05 mm
Внутренний диаметр (d1)	4.4 mm	Длина пластиковой манжеты (b)	11.3 mm
Диаметр пластиковой манжеты (D)	4.5 mm	Наружный диаметр (d)	8.5 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

## LIR 2,5M4 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">9014400000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим