Справочный листок технических данных

LIR 2,5M10 V




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
Заказ №	<u>9200210000</u>
Тип	LIR 2,5M10 V
GTIN (EAN)	4032248410033
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	6.2 mm	Глубина (дюймов)	0.2441 inch
Ширина	33.8 mm	Ширина (в дюймах)	1.3307 inch
Масса нетто	1.1 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный кольцевой
	наконечник с изоляцией
	1.5 mm ² / M10

Соединители

Поперечное сечение соединительного 2.5 mm ² провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 1.5 mm² провода, мин.		
Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm ²	Изоляция	ПВХ, имеется	
Размеры (болты)	M 10	Размеры	M 10	
Материал / пластик	PVC	Идентификационный цвет	синий	
Плотность соединения (S1)	0.8 mm	Внутренний диаметр (d1)	10.5 mm	
Длина пластиковой манжеты (b)	11.3 mm	Диаметр пластиковой манжеты (D)	4.5 mm	
Наружный диаметр (d)	14 mm			

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

LIR 2,5M10 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

	Версия Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
014400000	MUSTRANDUT REG OF WARD. MUSTRANDUT REG POOR FOR FOR
	инструмент для оожима, инструмент для разделки каоеля под
008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной
ST	обжим
16	Версия
006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
ST	
16G	Версия
202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
32248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный
ST	обжим, Параллельный обжим
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	T 6 06120000 08190044527 T 6 G 02850000 32248517855