


LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">9200260000</a>
Тип	LIR 6M8 V
GTIN (EAN)	4032248410088
Кол.	100 Штука



## LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Ширина	35.1 mm	Ширина (в дюймах)	1.3819 inch
Масса нетто	2.44 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Кабельный кольцевой наконечник с изоляцией 6,0 mm <sup>2</sup> / M8
-------------------	---

### Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm <sup>2</sup>	Изоляция	имеется, ПВХ
Размеры (болты)	M 8	Размеры	M 8
Материал / пластик	PVC	Идентификационный цвет	желтый
Плотность соединения (S1)	1 mm	Внутренний диаметр (d1)	8.4 mm
Длина пластиковой манжеты (b)	14.15 mm	Диаметр пластиковой манжеты (D)	6.4 mm
Наружный диаметр (d)	15 mm		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных  
соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные  
наконечники, параллельные и последовательные  
соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует  
качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при  
работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Параллельный обжим
Кол.	1 ST	