
# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,0.5 mm² - 1.5 mm²,красный
Заказ №	<u>9200310000</u>
Тип	LIS 1,5M4 V
GTIN (EAN)	4032248410132
Кол.	100 Штука

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	5.8 mm	Глубина (дюймов)	0.2283 inch	
Ширина	22.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.8898 inch	
Масса нетто	0.74 g			

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с
	изоляцией в форме вилки
	$1.5  \text{MM}^2 / \text{M4}$

### Соединители

Поперечное сечение соединительного 1.5 mm <sup>2</sup> провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 0.5 mm² провода, мин.		
Изоляция	имеется	Размеры (болты)	M 4	
Размеры	M 4	Материал / пластик	PVC	
Идентификационный цвет	красный	Плотность соединения (S1)	0.75 mm	
Длина соединения (I)	17.8 mm	Внутренний диаметр (d1)	4.3 mm	
Длина пластиковой манжеты (b)	11.3 mm	Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 mm	
Наружный диаметр (d)	7.2 mm			

### Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹** 

**LIS 1,5M4 V** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ИЗ	ool	pa	же	111	ЯN

## Справочный листок технических данных

**LIS 1,5M4 V** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### **Crimping tools**

Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

#### Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим