

LIS 1,5M5 V


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ
или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный |
| Заказ № | 9200320000 |
| Тип | LIS 1,5M5 V |
| GTIN (EAN) | 40322484 10149 |
| Кол. | 100 Штука |

LIS 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 5.8 mm | Глубина (дюймов) | 0.2283 inch |
| Ширина | 22.4 mm | Ширина (в дюймах) | 0.8819 inch |
| Масса нетто | 0.62 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| | |
|-------------------|---|
| Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией в форме вилки 1,5 мм ² / M5 |
|-------------------|---|

Соединители

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1.5 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.5 mm ² |
| Изоляция | имеется | Размеры (болты) | M 5 |
| Размеры | M 5 | Материал / пластик | PVC |
| Идентификационный цвет | красный | Плотность соединения (S1) | 0.75 mm |
| Длина соединения (l) | 17.8 mm | Внутренний диаметр (d1) | 5.3 mm |
| Длина пластиковой манжеты (b) | 11.3 mm | Диаметр пластиковой манжеты (D) | 4 mm |
| Наружный диаметр (d) | 8.1 mm | | |

Классификации


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

LIS 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



LIS 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HTI 15 | Версия |
| Заказ № | 9014400000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной |
| Кол. | 1 ST | обжим |
| Тип | CTI 6 | Версия |
| Заказ № | 9006120000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | CTI 6 G | Версия |
| Заказ № | 9202850000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный |
| Кол. | 1 ST | обжим, Параллельный обжим |