Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,4 mm² - 6 mm²,желтый
Заказ №	<u>9200420000</u>
Тип	LIS 6M5 V
GTIN (EAN)	4032248410262
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1.0591 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS

Ширина

Масса нетто

Размеры и массы			
Глубина	8 mm	Глубина (дюймов)	0.315 inch

Ширина (в дюймах)

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с
	изоляцией в форме вилки
	6,0 мм² / М5

Соответствовать

26.9 mm

1.63 g

Соединители

Поперечное сечение соединительного 6 mm ² провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 4 mm ² провода, мин.		
Изоляция	имеется	Размеры (болты)	M 5	
Размеры	M 5	Материал / пластик	PVC	
Идентификационный цвет	желтый	Плотность соединения (S1)	1 mm	
Длина соединения (I)	21.35 mm	Внутренний диаметр (d1)	5.3 mm	
Длина пластиковой манжеты (b)	14.15 mm		6.4 mm	
	9 mm			

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

LIS 6M5 V

Weidmüller I	nterface	GmbH	&	Co.	K
Klingenbergsti	raße 26				

D-32758 Detmold Germany

Изображения

Справочный листок технических данных

LIS 6M5 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
Заказ № GTIN (EAN)	<u>9202850000</u> 4032248517855	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный