Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель, 1.5 mm² - 2.5 mm²,синий
Заказ №	<u>9200470000</u>
Тип	LIP 2,5R12 V
GTIN (EAN)	4032248410316
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	6.2 mm	Глубина (дюймов)	0.2441 inch
Ширина	23.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.9173 inch
Масса нетто	0.61 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный штыревой	
	наконечник	
	изолированный 2,5 мм²	
	LDC12 mm	

Соединители

Поперечное сечение соединительного 2.5 mm ² провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 1.5 mm² провода, мин.		
Изоляция	имеется, ПВХ	Размеры (длина вилки)	12 mm	
Размеры	12,0 мм	Материал / пластик	PVC	
Длина 1 (I1)	22 mm		синий	
Наружный диаметр вала (d3)	4.7 mm	Длина пластиковой манжеты (b)	10 mm	
Диаметр пластиковой манжеты (D)	4.7 mm			

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



LIP 2,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ИЗ	00	pa	Ж(ЭH	И	1

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

and Hamilto Ham danage		
HTI 15	Версия	
9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под	
4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной	
1 ST	обжим	
CTI 6	Версия	
9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим	
1 ST		
CTI 6 G	Версия	
9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под	
4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный	
1 ST	обжим, Параллельный обжим	
	9014400000 4008190159412 1 ST CTI 6 9006120000 4008190044527 1 ST CTI 6 G 9202850000 4032248517855	