

LIB 2,5B25 VF


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Полностью изолированный соединительный разъем
изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий |
| Заказ № | 9200500000 |
| Тип | LIB 2,5B25 VF |
| GTIN (EAN) | 40322484 10347 |
| Кол. | 100 Штука |

LIV 2,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 6.2 mm | Глубина (дюймов) | 0.2441 inch |
| Ширина | 26 mm | Ширина (в дюймах) | 1.0236 inch |
| Масса нетто | 1.38 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| | |
|-------------------|--|
| Описание артикула | Изолированный стыковой соединитель 2,5 мм ² LDC24,5 мм |
|-------------------|--|

Соединители

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2.5 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1.5 mm ² |
| Изоляция | имеется | Размеры (длина вилки) | 24.5 mm |
| Размеры | 24,5 мм | Материал / пластик | PVC |
| Идентификационный цвет | синий | Диаметр пластиковой манжеты (D) | 4.3 mm |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

LIB 2,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



LIB 2,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HTI 15 | Версия |
| Заказ № | 9014400000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной |
| Кол. | 1 ST | обжим |
| Тип | CTI 6 | Версия |
| Заказ № | 9006120000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | CTI 6 G | Версия |
| Заказ № | 9202850000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный |
| Кол. | 1 ST | обжим, Параллельный обжим |