## Справочный листок технических дан-


#### LIF 2,5F638 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,си- ний
Заказ №	9200560000
Тип	LIF 2,5F638 R
GTIN (EAN)	4032248410408
Кол.	100 Штука

## Справочный листок технических данных

Соответствовать





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификать	ı
-------------	---

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	7.7 mm	Глубина (дюймов)	0.3031 inch
Ширина	20.8 mm	 Ширина (в дюймах)	0.8189 inch
Масса нетто	1.13 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Технические данные

Описание артикула	Изолированная плоская вилка 2,5 мм² / 6,3x0,8	

#### Соединители

Поперечное сечение соединительного 2.5 mm <sup>2</sup> провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 1.5 mm <sup>2</sup> провода, мин.	
Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm <sup>2</sup>	Изоляция	имеется, Частично изолированный
Размеры (плоская вилка)	6,3 х 0,8 мм	Размеры	6,3 х 0,8 мм
Материал / пластик	PVC	Идентификационный цвет	синий
Ширина подключения (d2)	6.3 mm	Плотность подключения (d3)	0.8 mm
Длина пластиковой манжеты (b)	10 mm		5 mm

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92
ECLASS 13.0	27-44-03-92	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных




LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения



### Справочный листок технических данных

#### LIF 2,5F638 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### **Crimping tools**



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

#### Основные данные для заказа

	onoshsio Humsio Him outdou		
Тип	HTI 15	Версия	
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под	
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной	
Кол.	1 ST	обжим	
Тип	CTI 6	Версия	
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим	
Кол.	1 ST		
Тип	CTI 6 G	Версия	
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под	
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный	
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим	

Статус каталога / Изображения