

## LIF 1,5T638 R


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированные ножевые наконечники с отводом из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

## Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , красный
Заказ №	<a href="#">9200610000</a>
Тип	LIF 1,5T638 R
GTIN (EAN)	40322484 10453
Кол.	100 Штука

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	7.6 mm	Глубина (дюймов)	0.2992 inch
Ширина	20.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.8189 inch
Масса нетто	1.35 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Технические данные

Описание артикула	Плоская вилка 0,5-1,5 мм <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------------------

## Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Изоляция	имеется, Частично изолированный	Размеры (плоская вилка)	6,3 x 0,8 мм
Размеры	6,3 x 0,8 мм	Материал / пластик	PVC
Идентификационный цвет	красный	Ширина подключения (d2)	6.3 mm
Плотность подключения (d3)	0.8 mm	Длина пластиковой манжеты (b)	10 mm
Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 mm		

## Классификации

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

## Accessories

## Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

## Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">9014400000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим