Справочный листок технических дан-

LIF 2,5T638 R




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Изолированные ножевые наконечники с отводом из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

| Версия | Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,1.5 mm² - 2.5 mm²,синий |
|------------|---|
| Заказ № | 9200620000 |
| Тип | LIF 2,5T638 R |
| GTIN (EAN) | 4032248410460 |
| Кол. | 100 Штука |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Сертификаты |
|-------------|
|-------------|

| змеры и массы | | | |
|---|---------|-------------------|-------------|
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 7.7 mm | Глубина (дюймов) | 0.3031 inch |
| | 20.8 mm | Ширина (в дюймах) | 0.8189 inch |
| Масса нетто | 1.32 g | | |

| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Heт SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| Описание артикула | Плоская вилка 1.5-2.5 | |
|--------------------|--------------------------|--|
| Omnounno aprintyna | 1770 OKan 2771Ka 170 270 | |
| | MM ² | |
| | WIN | |

Соединители

| Поперечное сечение соединительного 2.5 mm ² | | Поперечное сечение соединительного 1.5 mm ² | |
|--|------------------------------------|--|--------------|
| провода, макс. | | провода, мин. | |
| Изоляция | имеется, Частично изолированный | Размеры (плоская вилка) | 6,3 х 0,8 мм |
| Размеры | 6,3 х 0,8 мм | Материал / пластик | PVC |
| Идентификационный цвет | синий | Ширина подключения (d2) | 6.3 mm |
| Плотность подключения (d3) | 0.8 mm | Длина пластиковой манжеты (b) | 10 mm |
| Лиаметр пластиковой манжеты (D) | 5.8 mm | | |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC000516 | ETIM 7.0 | EC000516 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000516 | ETIM 9.0 | EC000516 |
| ETIM 10.0 | EC000516 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 | | |

Справочный листок технических данных

LIF 2,5T638 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

| • | nbic dunible this caracter | | |
|---|----------------------------|---|--|
| Тип | HTI 15 | Версия | |
| Заказ № | 9014400000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под | |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной | |
| Кол. | 1 ST | обжим | |
| Тип | CTI 6 | Версия | |
| Заказ № | 9006120000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, | |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | CTI 6 G | Версия | |
| Заказ № | 9202850000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под | |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный | |
| Кол. | 1 ST | обжим, Параллельный обжим | |
| | | | |