

**LIF 6T638 R**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированные ножевые наконечники с отводом из  
ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
Заказ №	<a href="#">9200630000</a>
Тип	LIF 6T638 R
GTIN (EAN)	40322484 10477
Кол.	100 Штука

## LIF 6T638 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	8.2 mm	Глубина (дюймов)	0.3228 inch
Ширина	23.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.937 inch
Масса нетто	1.87 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Плоская вилка 4,0-6,0 мм <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------------------

### Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс. Изоляция Размеры Идентификационный цвет Плотность подключения (d3) Диаметр пластиковой манжеты (D)	6 mm <sup>2</sup> имеется, Частично изолированный 6,3 x 0,8 мм желтый 0.8 mm 6.8 mm	Поперечное сечение соединительного провода, мин. Размеры (плоская вилка) Материал / пластик Ширина подключения (d2) Длина пластиковой манжеты (b)	4 mm <sup>2</sup> 6,3 x 0,8 мм PVC 6.3 mm 13 mm
---	--	---	---

### Классификации

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

## LIF 6T638 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим