

## LIF 6F638 RF


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Полностью изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

## Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 мм <sup>2</sup> - 6 мм <sup>2</sup> , желтый
Заказ №	<a href="#">9200660000</a>
Тип	LIF 6F638 RF
GTIN (EAN)	40322484 10507
Кол.	100 Штука

## LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	8.2 mm	Глубина (дюймов)	0.3228 inch
Ширина	24.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.9646 inch
Масса нетто	1.9 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Технические данные

Описание артикула	Полностью изолированная плоская наружная вилка 4,0-6,0 мм <sup>2</sup>
-------------------	--


## Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm <sup>2</sup>
Изоляция	полная изоляция	Размеры (плоская вилка)	6,3 x 0,8 мм
Размеры	6,3 x 0,8 мм	Материал / пластик	PVC
Идентификационный цвет	желтый	Ширина подключения (d2)	6.3 mm
Плотность подключения (d3)	0.8 mm	Длина пластиковой манжеты (b)	13 mm
Диаметр пластиковой манжеты (D)	6.8 mm		

## Классификации

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

**Drawings**



## LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

## Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим