

# Справочный листок технических данных


## LID 1,5M4 R

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,красный
Заказ №	<a href="#">9200670000</a>
Тип	LID 1,5M4 R
GTIN (EAN)	4032248410514
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-03-31T00:00:00+02:00

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	5.7 mm	Глубина (дюймов)	0.2244 inch
Ширина	20.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.8189 inch
Масса нетто	0.7 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Круглая вилка с медной муфтой 0,5-1,5 mm <sup>2</sup>
-------------------	--


### Соединители

Поперечное сечение соединительного 1.5 mm <sup>2</sup> проводка, макс.	Поперечное сечение соединительного 0.5 mm <sup>2</sup> проводка, мин.
Изоляция	имеется
Размеры	ø 4 mm
Идентификационный цвет	красный
Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 mm
	Размеры (круглая вилка) ø 4 mm
	Материал / пластик PVC
	Длина пластиковой манжеты (b) 10 mm
	Наружный диаметр (d) 4 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**Изображения**





## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">9014400000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190159412	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190044527	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Параллельный обжим
GTIN (EAN)	4032248517855	
Кол.	1 ST	