

CA INDENT

Заказы только по
запросу



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Automatic stripper and crimper
Заказ №	9200750000
Тип	CA INDENT
GTIN (EAN)	4032248411801
Кол.	1 Штука

CA INDENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	490 mm	Глубина (дюймов)	19.2913 inch
Высота	420 mm	Высота (в дюймах)	16.5354 inch
Ширина	450 mm	Ширина (в дюймах)	17.7165 inch
Масса нетто	55000 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,14-2,5 (~AWG16-13)	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 2 с	Расходные материалы	поворотные контакты
Подключение сжатого воздуха	5 бар	Электрическое подключение	100-240 V / 50/65 Hz

Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		