## Справочный листок технических дан-

### **CA INDENT**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Заказы только по запросу





- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести и поломке и дефектам оборудования!

### Основные данные для заказа

	·
Версия	Automatic stripper and crimper
Заказ №	<u>9200750000</u>
Тип	CA INDENT
GTIN (EAN)	4032248411801
Кол.	1 Штука

### Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

#### Размеры и массы

Глубина	490 mm	Глубина (дюймов)	19.2913 inch
Высота	420 mm	Высота (в дюймах)	16.5354 inch
Ширина	450 mm	Ширина (в дюймах)	17.7165 inch
Масса нетто	55000 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	

### Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия	0,14-2,5 (~AWG16-13)	Привод	Электропневматический
изоляции			
Продолжительность цикла	ок. 2 с	Расходные материалы	поворотные контакты
Подключение сжатого воздуха	5 бар	Электрическое подключение	100-240 V / 50/65 Hz

### Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Статус каталога / Изображения