

HTF AFK 2.5



Инструменты для обжима контактов Weidmüller DFF и ZRV

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.2mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
Заказ №	9201040000
Тип	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
Кол.	1 Штука



HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	533 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для плоских контактов AFK с открытым обжимным захватом	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	--------------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Weidmüller FEKO ZRV	Поперечное сечение провода, макс., AWG 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24	Диапазон обжимаемых проводников, макс.
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.2 mm ²	

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов сечением, макс.	2.5 mm ²	Вид/профиль обжима	B-Crimp
--	---------------------	--------------------	---------

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения

Подобно иллюстрации

