

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима контактов Weidmüller DFF и ZRV

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.2mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
Заказ №	9201040000
Тип	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
Кол.	1 Штука

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	533 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для плоских контактов AFK с открытым обжимным захватом	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Weidmüller FEKO ZRV	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 12
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2.5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.2 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2.5 mm ²	Вид/профиль обжима	B-Crimp
--	---------------------	--------------------	---------

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Подобно иллюстрации

