

KOFFER CARRY LITE 55



- Корпус чемодана из небуьщейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Пустая коробка / Чемодан
Заказ №	9202000000
Тип	KOFFER CARRY LITE 55
GTIN (EAN)	4032248481231
Кол.	1 Штука

KOFFER CARRY LITE 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	330 mm	Глубина (дюймов)	12.9921 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	413 mm	Ширина (в дюймах)	16.2598 inch
Масса нетто	952 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Чемодан, пустой
-------------------	-----------------

Чемодан + вставки

Материал крышка	Поликарбонат	Цвет фурнитуры	оранжевый
Цвет крышки	прозрачный	Цвет корпуса	антрацит

Информация о продукции

Описание артикула	Чемодан, пустой	Описание изделия	<ul style="list-style-type: none"> • Защелки U-образного профиля на крышке и днище препятствуют смещению вставок и обеспечивают сортировку содержимого • Прозрачная крышка из поликарбоната • Великолепная ударопрочность! • Эргономичная ручка для переноски
-------------------	-----------------	------------------	---

Классификации


ETIM 8.0	EC003616	ETIM 9.0	EC003616
ETIM 10.0	EC003616	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

KOFFER CARRY LITE 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KOFFER CARRY LITE 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставки



- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A9-2 CL55	Версия
Заказ №	9203260000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248548675	
Кол.	1 ST	
Тип	EINSATZ A9-1 CL55	Версия
Заказ №	9202020000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248481255	
Кол.	50 ST	
Тип	EINSATZ A8-2 CL55	Версия
Заказ №	9028420000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248496341	
Кол.	1 ST	