

## KOFFER PSC5-01 PP



- Корпус чемодана из небуьщейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

### Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Пустая коробка / Чемодан
Заказ №	<a href="#">9202010000</a>
Тип	KOFFER PSC5-01 PP
GTIN (EAN)	4032248481248
Кол.	1 Штука

**KOFFER PSC5-01 PP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	195 mm	Глубина (дюймов)	7.6772 inch
Высота	56 mm	Высота (в дюймах)	2.2047 inch
Ширина	241 mm	Ширина (в дюймах)	9.4882 inch
Масса нетто	226 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Описание артикула	Коробка, пустая
-------------------	-----------------

**Чемодан + вставки**

Материал крышка	Полипропилен	Цвет фурнитуры	оранжевый
Цвет крышки	естественного цвета	Цвет корпуса	антрацит

**Информация о продукции**

Описание артикула	Коробка, пустая
-------------------	-----------------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC003616	ETIM 9.0	EC003616
ETIM 10.0	EC003616	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

**KOFFER PSC5-01 PP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## KOFFER PSC5-01 PP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Вставки



- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

### Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A9-2 CL55	Версия
Заказ №	<a href="#">9203260000</a>	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248548675	
Кол.	1 ST	
Тип	EINSATZ A9-1 CL55	Версия
Заказ №	<a href="#">9202020000</a>	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248481255	
Кол.	50 ST	
Тип	EINSATZ A8-2 CL55	Версия
Заказ №	<a href="#">9028420000</a>	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248496341	
Кол.	1 ST	