

EINSATZ A9-1 CL55



- Корпус чемодана из небующей пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Версия	Набор матриц-вставок
Заказ №	9202020000
Тип	EINSATZ A9-1 CL55
GTIN (EAN)	4032248481255
Кол.	50 Штука

EINSATZ A9-1 CL55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	55 mm	Глубина (дюймов)	2.1654 inch
Высота	47 mm	Высота (в дюймах)	1.8504 inch
Ширина	39 mm	Ширина (в дюймах)	1.5354 inch
Масса нетто	15 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Вставка в чемодан (47x39x55) мм
-------------------	---------------------------------

Чемодан + вставки

Цвет корпуса	естественного цвета
--------------	---------------------

Информация о продукции

Описание артикула	Вставка в чемодан (47x39x55) мм	Описание изделия	• Вставки для вертикальной компоновки
-------------------	---------------------------------	------------------	---------------------------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC003616	ETIM 9.0	EC003616
ETIM 10.0	EC003616	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

EINSATZ A9-1 CL55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

