

MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
Заказ №	9202210000
Тип	MULTI-STRIPAX 6-16
GTIN (EAN)	4032248486144
Кол.	1 Штука

MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	40 mm	Глубина (дюймов)	1.5748 inch
Высота	85 mm	Высота (в дюймах)	3.3464 inch
Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	509.1 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	инструмент для снятия изоляции и резки проводов 6, 10, 16 мм ² с изоляцией из ПВХ со специальными насадками
-------------------	--

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией	Поперечное сечение провода (мощность резания)	6 mm ²
Максимальная мощность при резании одножильного кабеля	2.5 mm ²	Максимальная мощность при резании гибкого кабеля	6 mm ²
Максимальная мощность при резании плоского кабеля	10,2 мм x 4 мм	Зона снятия изоляции AWG, макс.	6 AWG
Зона снятия изоляции AWG, мин.	10 AWG	Длина зачистки, мин.	2 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	16 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	6 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Тип	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Версия
Заказ №	9204550000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Версия
Заказ №	9204570000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-SPX 0.75-4 ² SL	Версия
Заказ №	9203730000	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Версия
Заказ №	9202270000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Версия
Заказ №	9202260000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Версия
Заказ №	9202300000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Версия
Заказ №	9202280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Версия
Заказ №	9205770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
Кол.	1 ST	

MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	AIE MULTI-STRIPAX POF	Версия
Заказ №	1212770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
Кол.	1 ST	
Тип	AIE MULTI-STRIPAX PV	Версия
Заказ №	1204280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Кол.	1 ST	
Тип	ERAN MULTI-STRIPAX	Версия
Заказ №	9203100000	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
Кол.	1 ST	
Тип	ERME MULTI-STRIPAX	Версия
Заказ №	9203070000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
Кол.	1 ST	