

EINSATZ BA8-PSC 80



- Корпус чемодана из небующей пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Версия	Набор матриц-вставок
Заказ №	9202310000
Тип	EINSATZ BA8-PSC 80
GTIN (EAN)	4032248486687
Кол.	1 Штука

EINSATZ BA8-PSC 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	55 mm	Глубина (дюймов)	2.1654 inch
Высота	69 mm	Высота (в дюймах)	2.7165 inch
Ширина	79 mm	Ширина (в дюймах)	3.1102 inch
Масса нетто	26 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Вставка в чемодан (69x55x79) мм
-------------------	------------------------------------

Чемодан + вставки

Цвет корпуса	естественного цвета
--------------	---------------------

Информация о продукции

Описание артикула	Вставка в чемодан (69x55x79) мм	Описание изделия	BA8-1 • Вставка для горизонтальной компоновки BA7-1 • Вставка для вертикальной компоновки
-------------------	------------------------------------	------------------	--

Классификации

ETIM 8.0	EC003616	ETIM 9.0	EC003616
ETIM 10.0	EC003616	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

EINSATZ BA8-PSC 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

