Справочный листок технических дан-

EINSATZ BA7-PSC 80



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Версия	Набор матриц-вставок
Заказ №	<u>9202320000</u>
Тип	EINSATZ BA7-PSC 80
GTIN (EAN)	4032248486694
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

Глубина	109 mm	Глубина (дюймов)	4.2913 inch
Высота	69 mm	Высота (в дюймах)	2.7165 inch
Ширина	79 mm	Ширина (в дюймах)	3.1102 inch
Масса нетто	43 a		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Вставка в чемодан
	(69x79x109) мм

Чемодан + вставки

11		
Цвет корпуса	естественного цвета	

Информация о продукции

Описание артикула	Вставка в чемодан	Описание изделия	BA8-1
	(69х79х109) мм		• Вставка для
			горизонтальной
			компоновки
			BA7-1
			• Вставка для
			вертикальной
			компоновки

Классификации

ETIM 7.0	EC003616	ETIM 8.0	EC003616
ETIM 9.0	EC003616	ETIM 10.0	EC003616
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18
ECLASS 14.0	27-40-02-18	ECLASS 15.0	27-40-02-18

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

EINSATZ BA7-PSC 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

