

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: CTI 6, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.5
Заказ №	9202600000
Тип	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	330 mm	Глубина (дюймов)	12.9921 inch
Высота	79 mm	Высота (в дюймах)	3.1102 inch
Ширина	413 mm	Ширина (в дюймах)	16.2598 inch
Масса нетто	4796.62 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Комплект включает в себя инструмент для обжима кабеля для 6 мм ² , инструмент для зачистки кабеля и изолированные разъемы
-------------------	--

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm ²
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	STRIPAX
Инструмент для обжима	CTI 6	Количество АЕН	1900 pcs.

Классификации

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия	
Заказ №	9005000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Кол.	1 ST		

Crimping tools



- Инструменты для обжима изолированных соединителей
Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
 - Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
 - С упором для точного позиционирования контактов
 - Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия	
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим	
Кол.	1 ST		


CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIR 6M5 V	Версия	
Заказ №	9200240000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6	
GTIN (EAN)	4032248410064	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²	
Кол.	100 ST		
Тип	LIR 6M6 V	Версия	
Заказ №	9200250000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6	
GTIN (EAN)	4032248410071	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²	
Кол.	100 ST		

Штырьковые кабельные наконечники




Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	LIP 6R14 V	Версия	
Заказ №	9200480000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4	
GTIN (EAN)	4032248410323	mm ² - 6 mm ² , желтый	
Кол.	100 ST		

Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	LIR 2,5M5 V	Версия
Заказ №	9200180000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
Кол.	100 ST	

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 2,5F638 R	Версия
Заказ №	9200560000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410408	
Кол.	100 ST	

Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	LIP 1,5R12 V	Версия
Заказ №	9200460000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410309	
Кол.	100 ST	
Тип	LIP 2,5R12 V	Версия
Заказ №	9200470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410316	
Кол.	100 ST	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединитель




Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Тип	LIB 6B26 VF	Версия	
Заказ №	9200510000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4	
GTIN (EAN)	4032248410354	mm ² - 6 mm ² , желтый	
Кол.	100 ST		

Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIR 1,5M4 V	Версия	
Заказ №	9200090000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248409853	соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
Кол.	100 ST		

Вилчатые кабельные наконечники



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	LIS 6M6 V	Версия	
Заказ №	9200430000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4	
GTIN (EAN)	4032248410279	mm ² - 6 mm ² , желтый	
Кол.	100 ST		

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F638 R	Версия	
Заказ №	9200540000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный	
GTIN (EAN)	4032248410385		
Кол.	100 ST		

Соединитель



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Тип	LIB 2,5B25 VF	Версия	
Заказ №	9200500000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий	
GTIN (EAN)	4032248410347		
Кол.	100 ST		

Вилчатые кабельные наконечники



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	LIS 1,5M4 V	Версия	
Заказ №	9200310000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный	
GTIN (EAN)	4032248410132		
Кол.	100 ST		

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIS 2,5M5 V	Версия
Заказ №	9200380000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410224	соединитель, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
Кол.	100 ST	

Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIR 1,5M5 V	Версия
Заказ №	9200100000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248409860	соединитель, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Кол.	100 ST	

Тип	LIR 2,5M6 V	Версия
Заказ №	9200190000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410019	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	

Вставки



- Корпус чемодана из небульющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ BA8-PSC 80	Версия
Заказ №	9202310000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248486687	
Кол.	1 ST	

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	9200520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410361	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 6F638 R	Версия
Заказ №	9200570000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410415	
Кол.	100 ST	

Соединитель



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Тип	LIB 1,5B25 VF	Версия
Заказ №	9200490000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410330	
Кол.	100 ST	

Чемодан



- Корпус чемодана из небульющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC80 PC	Версия
Заказ №	9202330000	Инструменты, Пустая коробка / Чемодан
GTIN (EAN)	4032248486700	
Кол.	1 ST	