

БИТ E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвие для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Бита для отвертки
Заказ №	9202740000
Тип	БИТ E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4032248504718
Кол.	5 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2021-04-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	БИТ E6,3 1,2X6,5X70

BIT E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Ширина	70 mm	Ширина (в дюймах)	2.7559 inch
Масса нетто	14.8 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Лезвие отвертки для шлица 1,2x6,5x70
-------------------	--------------------------------------

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	6.5 mm	Толщина лезвия (A)	1.2 mm
Форма	E 6,3 DIN 3126, Шлиц	Длина лезвия	70 mm

Электрическая отвертка

Масса	15.4 g
-------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		