


## H0,75/19TS ZH HBL



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
  - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20–7)  
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова  
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм, Светло-синий
Заказ №	<a href="#">9202840000</a>
Тип	H0,75/19TS ZH HBL
GTIN (EAN)	4032248515783
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

## NO,75/19TS ZH HBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E354986

### Размеры и массы

Масса нетто 0.16 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - светло-синий	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	---	------------	--------------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	1.7 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Ширина изоляции (B)	3 mm	Высота изоляции (A)	5.5 mm
Толщина изоляции (S2)	0.3 mm	L1 в мм	19.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 18	Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Длина зачистки изоляции	15 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	0.75 mm <sup>2</sup>
Цветовой код	Miscellaneous		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

